

## Klebstoff-Matrix nach Parkettformaten

	MS 40	MS 35	Quantum	F5*	Zahnschachtel- Typ TKB
Unicopark			●		B12–B13
Silverline Edition   Villapark   Studiopark	●		●		B8–B10
Spinpark			●		B8–B10
Casapark	●		●		B12–B13
Formpark 780 & 520   Formpark Mini 570 & 380   Formpark Quadrato   Formpark Rombico		●	●		B8–B10
Trendpark 1390 & 1450   Cleverpark	●		●		B8–B10
Vectorpark	●		●		B8–B10
Unopark   Solopark   Monopark	●		●	●	B6
Multipark 9.5 & 10	●		●		B8–B10
Klebeparkett   Hochkant		● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	●	B6
Prepark   Prepark Komfort		●	●	●	B6
Cleverpark Silente**	●		●		B8–B10
Triopark		●	●		B12–B13

### Zu beachten

- \* Wenn der F5 auf Calciumsulfat-Fliessestrich angewendet wird, muss der Voranstrich Bona D515 verwendet werden.
- \*\* Wenn eine Cradle to Cradle®-Zertifizierung angestrebt wird, verwenden Sie den MS40.
- <sup>1</sup> Gilt für geölte Oberflächen, bei lackierten Oberflächen zwingend nur Bona Lacke verwenden.

### Allgemeine Informationen

- Diese Tabelle gilt für geprüfte, für Parkett geeignete Untergründe wie z.B. Zement-, Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fliessestrich, Span- und Hartfaserplatten.
- Sämtliche in dieser Tabelle aufgeführten Klebstoffe sind auf Fußbodenheizung geeignet.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.